



Reglement

CombiSport

Toestellen

Alle behendigheidstoestellen, die worden gebruikt voor wedstrijden die onder de reglementen van de FHN vallen, moeten gemaakt zijn volgens de maatvoering van de FHN. Hiervoor mogen alle beschikbare materialen gebruikt worden, zoals hout, ijzer, kunststof etc.

De afgebeelde modellen mogen een afwijkende uitvoering hebben. De opgegeven basismaten moeten wel toegepast worden. Vooral de staanders van de hoogtesprongen waartussen de leggers komen, moeten de voorgeschreven maat hebben. De leggers van de hoogtesprongen moeten af te werpen zijn.

Een belangrijke voorwaarde is, dat de toestellen geen uitstekende en/of scherpe delen mogen hebben. Toestellen met gekoppelde delen (bijv. de schutting) mogen tussen deze delen geen ruimte (spletten) hebben. Kortom, de toestellen mogen geen gevaar voor de hond en geleider opleveren.

Bij de beschrijving van elk toestel is tevens het symbool gegeven dat wordt gebruikt voor parcoursestekeningen. De aangegeven symbolen kunnen op de parcoursesschetsen, die de official bij een wedstrijd gebruikt, enigszins afwijken van de in deze reglementen getoonde symbolen.

De hoogtesprong

Symbool: 

Bij gebruik als

Start/Finish 

De staanders, waartussen de afwerpbare leggers komen, moeten tussen de 120/130 cm hoog zijn.

De leggers mogen ronde, zes- of achtkantige stokken of latten zijn, met een diameter van 2 tot 4 cm.

De lengte van de leggers mag tussen de 120 en 150 cm zijn.

De leggers moeten op de volgende hoogtes gelegd kunnen worden: 20, 30, 40 en 55 cm.

Voor de leggers mag alleen hout of kunststof worden gebruikt.

De band

Symbool: 

Tussen een raamwerk van 160 tot 180 cm hoog en 140 tot 150 cm breed wordt een hoepel of band via haken aan kettingen aan het raamwerk gehangen.

Het is aan te raden om de hoepel of band op drie punten te bevestigen, waarvan twee aan de bovenkant. Om de hoepel of band aan te spannen kan men een wartel of een bandspanner gebruiken.

Door de hoepel of band d.m.v. haken aan kettingen te hangen is de hoogte in te stellen. Het hart van de band moet op de hoogtes 55 en 80 cm gesteld kunnen worden. Onafhankelijk hiervan moet het ook mogelijk zijn de onderkant van de binnenkant van de band op 20 en op 40 cm te kunnen hangen.

De velgopening van de band moet rondom dicht zijn.

De diameter van de band moet liggen tussen de 38 en 60 cm; het meest gebruikelijke is 45 cm.

Aan het raamwerk komen 'voeten', die zo gemaakt moeten zijn dat de gehele constructie zeer stevig staat. Een kantelbare uitvoering behoort ook tot de mogelijkheden. Het kantelbare frame, dat ook in hoogte verstelbaar moet zijn om alle gewenste hoogtes te kunnen toepassen, moet in een vast frame van 160 tot 180 cm hoog kantelen. Er mogen geen openingen zitten tussen het kantelbare frame en het vaste frame, die gevaar kunnen opleveren voor de hond.

De breedtesprong

Symbool:




Dit toestel bestaat uit twee (tot 60 cm) of meerdere (vanaf 60 cm) schuin oplopende delen vanaf 15 tot 25 cm hoogte. Voor de Debutanten en Veteranen klein is de maximale hoogte van de delen 20 cm.

Het eerste en laagste deel is 120 cm lang en 12 tot 15 cm breed. De andere delen zijn zoveel groter dat zij ruim op en over elkaar heen passen.

Bij dit toestel moeten op de hoeken markeerpalen geplaatst worden. De lengte van deze palen moet 120-150 cm zijn.

De tunnel

Symbolen:



Dit toestel heeft een diameter van 60 cm en is minimaal 4 meter lang.

De raakvlaktoestellen

Algemeen

Voor alle raakvlaktoestellen moet het loopoppervlak slipvrij zijn (ook met zware regenval).

De raakvlakken dienen in een duidelijke contrastkleur t.o.v. de rest van het toestel geschilderd te zijn, doorlopend op de zijkanten van het toestel.

Om de 15 à 20 cm moeten er antisliplatjes op het loopvlak bevestigd worden.

Aan beide zijden van de raakvlakscheidingslijn worden op gelijke afstand de eerste antisliplatjes geplaatst. Hoever deze uit elkaar geplaatst worden, hangt af van de gekozen maat. Let erop, dat de raakvlakscheidingslijn precies in het midden is. Daarna kunnen de overige antisliplatjes over het loopvlak verdeeld worden.

Op de scheidslijn van het raakvlak mag geen antisliplatje komen.

Het beste is om de afstand van deze latjes op 15 cm te houden i.v.m. de kleine honden.

De schutting

Symbool:



Bestaat uit twee delen, elk met een lengte van 260 tot 275 cm en 90 tot 115 cm breed. Wil men deze twee delen een trapeziummodel geven, dan moet het bovenste punt 90 cm en de voet 115 cm breed zijn.

De beide delen worden boven d.m.v. een scharnier verbonden. De hoogte van de schutting moet op 120 en 150 cm. kunnen worden ingesteld.

Op de beide delen worden in een afwijkende kleur de raakvlakken aangebracht. Voor de schutting is deze 106 cm lang, vanaf de onderkant van het deel gemeten.

De antisliplatjes van maximaal 1,5 cm dik en 3 cm breed worden op het loopvlak om de 15 à 20 cm bevestigd. Op de scheidslijn van het raakvlak mag geen antisliplatje komen.

De kattenloop

Symbol: 

De kattenloop wordt samengesteld uit drie delen, twee korte oplooppanken en een middenplank. De breedte van deze delen is 30 cm. De middenplank moet een lengte hebben van minimaal 360 cm tot maximaal 420 cm. De twee schuine delen/oplooppanken moeten een lengte hebben van 2 meter.

Het horizontale deel wordt op stevige schragen gelegd, waaraan de twee andere delen worden gehangen, zodat een stabiel geheel wordt verkregen. De schragen mogen maximaal 10 cm uitsteken t.o.v. de loodlijn van de zijkant van de loopplank. De hoogte van het horizontale deel is 65 cm.

Op de beide schuine delen worden in een afwijkende kleur de raakvlakken aangebracht. Voor de kattenloop zijn deze 90 cm lang, vanaf de onderkant van het deel gemeten.

De antislipplaatjes worden alleen op de oplooppanden om de 15 à 20 cm bevestigd. Deze plaatjes zijn maximaal 1,5 cm hoog en 3 cm breed. Op de scheidslijn van het raakvlak mag geen antislipplaatje komen.


Opmerking

Om de loopoppervlakken van de raakvlaktoestellen stroef te maken, kan men tijdens het gronden grof zand of zaagsel gebruiken, dat op de grondverf gestrooid wordt, terwijl deze nog nat is. Na het drogen kan men de gewenste kleur opbrengen.


Jump en Speed

De sprongen voor de CombiJump en de palen voor de CombiSpeed zijn eenvoudig zelf te maken door gebruik te maken van pvc.


Stormbaan



CombiSpeed



CombiJump





CombiSport

Toestellen maken


CombiSport

Toestellen

- CombiSpeed
- CombiJump
- Stormbaan

Toestellen

- Maak een "touw" zodat altijd de toestellen op de juiste afstand staan.



- Maak een lijstje met bijbehorende verklaringen
- Zet hier ook de juiste toestelhoogtes op.


Toestellen

CombiSpeed

- 12 Slalompalen
– PVC elektriciteitsbuis

(Hostaliet)

- Pinnen van "schrikdraad"
(Gallagher 1 meter)



Toestellen CombiSpeed

- 2 Kleuren tape
- Resultaat



Toestellen CombiJump

- 8 Liggers
 - 1 meter Wit PVC (32 mm rioolbuis)
- 24 rode doppen
 - (32 mm)

Rode dop rond 32

Artikelnummer 0162

Deze dop kan op liggers van het Jump for Joy programma worden geschoven voor een kleuriger geheel. Deze dop is ook geschikt voor de Jump for Joy stalomset. Ook kan de dichte zijde worden weggesneden om dan de overgebleven huls door te schuiven naar het midden van de ligger.


Door deze doppen is het mogelijk om liggers te verzwaren.



Prijs: € 2.50

Toestellen CombiJump

- 12 "voeten"
- 12 T stukken (32 mm rioolbuis)
- 12 onderstukken 23 1/2 cm (32 mm rioolbuis)
- 12 houten blokjes met schroef



- 12 voetstukken 22 cm

- (40 mm rioolbuis)
- 12 verlengstukken 10 cm
(40 mm rioolbuis)

Toestellen CombiJump

- Resultaat




Toestellen Toestellen Stormbaan

- Hoogte sprong
- Band (of hoepelsprong)
- Lengte / of breedtesprong
- Tunnel
- Schutting
- Kattenloop (Dogwalk)

Toestellen

Stormbaan


- Hoogte sprong
 - Standaard behendigheidsversie bruikbaar, zonder vleugels



Toestellen

Stormbaan

- Band (of hoepelsprong)
 - Standaard behendigheidsversie bruikbaar
 - Breekbare versie aangeraden






Toestellen Stormbaan

- Lengte / of breedtesprong
 - Standaard behendigheidsversie bruikbaar
- Tunnel
 - Standaard behendigheidsversie bruikbaar
- Schutting
 - Standaard behendigheidsversie bruikbaar


Toestellen Stormbaan

- Kattenloop (Dogwalk)
 - Behendigheidsversie bruikbaar na aanpassing
- Kattenloop (Dogwalk)
 - Op en afloop zelf maken
- IJzeren bevestiging





- IJzeren bevestiging
- Kattenloop (Dogwalk)
 - Kistjes zelf maken (afmeting krat bier)



- 45 x 30 x 29 cm (lxbxh)
- Stapelbaar (voor aanleren)